



Den Braven

Fiche Technique

Zwaluw Hybrifix 611/Mirrorfix-MS

Mastic hybride MS professionnel pour miroirs à l'adhérence initiale extrêmement élevée



Description du produit

Hybrifix 611/Mirrorfix-MS est un mastic MS professionnel de haute qualité avec une adhérence initiale extrêmement élevée et basé sur une technologie hybride pour le collage des miroirs, qui durcit sous l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable.

Avantages

- Spécialement conçu pour le collage des miroirs
- Adhérence initiale extrêmement élevée
- Excellente résistance à la traction
- Sans isocyanates, solvants et silicones
- Durcissement neutre, pratiquement sans odeur

Applications

Hybrifix 611/Mirrorfix-MS a été spécialement développé pour le collage des miroirs sur des supports comme le bois, la pierre, le béton, le gypse, les plaques de plâtre, les carreaux, l'acier et l'aluminium. Convient également au collage de carreaux insonorisants et décoratifs.

Précautions d'emploi - Recommandations

Appliquer l'adhésif avec l'embout en V fourni en "ventilant" par bandes verticales espacées de 10-20 cm. Positionner le miroir et bien appuyer pour que l'épaisseur de l'adhésif soit au moins de 2-3 mm entre le matériau et la surface. Ne pas appliquer l'adhésif en points. Du fait de la forte robustesse initiale, l'utilisation d'un support

pendant le durcissement n'est habituellement pas nécessaire. Pour des informations détaillées, consulter le bulletin technique Collage de miroirs dans la base de connaissances sur notre site Web www.denbraven.com. Hybrifix 611/Mirrorfix-MS a été testé sur des miroirs classiques et thermolaqués avec des résultats positifs. Du fait de la grande variété de revêtements, un test d'adhérence avant l'application est recommandé.

Information Supplémentaire

Allongement à la rupture	DIN 53504 S2	335%
Base		Hybrid
Contrainte à la rupture	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²
Densité	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Dureté shore-A	DIN 53505	55
Formation de peau	DBTM 10.00	15 minutes @ +23°C/50% RH
Module à 100 %	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		-40°C to +90°C
Taux d'application	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Température des supports		+5°C to +40°C
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50% RH	Approximately 2-3 mm/24 hours

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Ne convient pas pour la charge d'eau continu
- Ne convient pas pour les joints de dilatation
- La décoloration peut se produire dans des endroits sombres et par contact avec des produits chimiques



Den Braven

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Cedex
T +33 344916868 | E

17-05-2024
01:07:15
MDT



Den Braven

Fiche Technique

Zwaluw Hybrifix 611/Mirrorfix-MS

Mastic hybride MS professionnel pour miroirs à l'adhérence initiale extrêmement élevée

Préparations des surfaces

Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). En raison de la structure de Hybrifix 611/Mirrorfix-MS, il est recommandé d'utiliser un pistolet à calfeutrer avec la bonne transmission associée à l'embout en V. Tous les supports doivent être solides, propres et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Cleaner. Hybrifix 611/Mirrorfix-MS adhère parfaitement sans utilisation d'un apprêt à la plupart des supports non poreux. Les supports poreux doivent être préalablement traités avec Primer. Toujours tester l'adhérence avant l'application. Utiliser Finisher pour lisser les joints.

Peintable

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des Lingettes de nettoyage.

Couleur(s)

- Blanc

Emballage

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

Certifications

	A+ (Eurofins ISO 16000)
	Emicode EC1 Plus

	M1
---	----

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.